



- SMD表面贴装器件返修系统
- 确保用户有效和容易实施拆除器件、清洁焊盘、定位和焊接全流程返修，达到高的重复性和修复目的
- 成像支持单位系统：即使很小的器件也确保高精度操作
- 元器件尺寸范围宽：1 x 1~42 x 42mm
- 实施全流程返修，达到高的重复性和精确修复目的
- 无需光学校准
- 完整的工具组合和非常广泛的配件可供选用

## WTQB 1000 返修台

订货号: T0053388599

尺寸 W x D x H (mm)	660 x 360 x 390
工作空间L x B x H (mm)	800 x 500 x 400
建议PCB板尺寸 (mm)	最大PCB板: 200 x 260 mm 1 x
建议元件尺寸(mm)	1 ~ 42 x 42
压缩空气连接	6mm管
压缩空气要求	无油、干燥的压缩空气
压缩空气压力(kPa/bar)	550~800 / 5.5~8.0
空气消耗量(l/min)	35~85
最大空气流量l/min	6~35
ESD防静电	开启
噪声等级(距离1米) dB(A)	58 ~ 62
重量(kg)	22
功耗	2644VA
顶部标称功率(W)	300
底部标称功率 (W)	2000
保护等级	1
外接电压	230 V / 50 Hz
温度范围 / 顶部加热 (°C)	150 ~ 450
温度范围 / 底部加热 (°C)	tbd
光定位	有
光定位系统	光定位架
顶部加热精度	tbd
底部加热精度	tbd
热电偶端口	2 x K型热偶

### 北京海洋兴业科技股份有限公司

北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼(E座)906 室

电 话: 010-62176775 62178811 62176785

企业 QQ: 800057747

企业官网: [www.hyxyyq.com](http://www.hyxyyq.com)

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: [info.oi@oitek.com.cn](mailto:info.oi@oitek.com.cn)

购线网: [www.gooxian.net](http://www.gooxian.net)



扫描二维码关注我们  
 查找微信企业号: 海洋仪器